

Quattron...

10 cm di memory di differente densità
si modella intorno a te in un abbraccio perfetto e
avvolgente



Kashmira

Cover Ibrida Kashmira bianco, disegno in
rilievo con Antiscivolo



Portanza materasso*

55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

* Il valore consigliato della portanza del materasso è sempre di carattere indicativo generale, esso può variare in base alle patologie fisiche e soggettive del cliente.

18



- lato Memory più soffice
- lato Bioflex Foam più rigido

Quattron - memory mediform

MF 10 cm. double-memory
densità 40+65 kg/mc

H.materasso
24 cm. circa

4 4 strati e zone differenziate

Lavabile in
lavatrice

tessuto **Naturale**

Dispositivo Medico
classe 1

Memory Foam

Poliuretano

Micro-molle

Molle Tablet

Molle Pocket

Molle Bonnel

Ignifughi

Lattice

Reti da letto

Accessori


Cover



Kashmira

Cover Ibrida Kashmira grigio con Antiscivolo

Scheda tecnica




doublememory

Lastra a zone differenziate composta da **4 strati di portanze differenti con doppio strato di Memory**

- 1) **5 cm. Memory Form Soft** D.40 kg/mc portanza 0.9/1.2 Kpa
- 2) **Memory Form 5 cm HD** D.65 kg/mc. portanza 1.8/2 Kpa
- 3) Poliuretano **Bioflex® Pure** 10 cm. D.35 kg/mc portanza 4.1 Kpa
- 4) Lato estivo 3 cm, **MedFoam Breeze Airy** D.40 kg/mc portanza 2,8 Kpa altamente traspirante

 idoneo per
reti con motore



10 cm di Memory Form di densità differenti favorisce la circolazione del sangue ed elimina i punti di pressione in un abbraccio perfetto e avvolgente. Il particolare disegno a onda permette di ottenere delle zone di rigidità differenziata, gli intagli trasversali consentono un ricambio d'aria e una traspirazione eccezionale. Ad ogni movimento esce l'aria calda ed entra quella fresca.

Lato A proposta 2) Cover ibrida Antiscivolo tessuto **KASHMIRA grigio oppure bianco** 550 gr/mq., 75% pes, 15% pregiata lana di cashmere, 10% viscosa. Disegno non imbottito esalta la qualità e la sofficità del materasso in Memory Foam. Materasso estremamente avvolgente e conformante. **Altre Cover vedere a pag. 118-121**

Lato B: Il materasso va utilizzato sul lato dove è posta la cerniera, il lato inferiore a contatto con la rete è realizzato in tessuto traspirante gommato **ANTI-SCIVOLO** per una perfetta aderenza alla base, non serve utilizzare il coprirete. **Ideale per reti snodabili e motorizzate.** Per girare il materasso al cambio di stagione sfoderare il lato cerniera e capovolgere la lastra interna.