



Freeze...
memory fresh & tessuto freddo
Cooltouch®
innovativa cover estate-inverno per chi ama
la freschezza...



FREEZE®



Portanza materasso*

55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

* Il valore consigliato della portanza del materasso è sempre di carattere indicativo generale, esso può variare in base alle patologie fisiche e soggettive del cliente.



- lato Memory più soffice
- lato Bioflex Foam più rigido

Freeze - memory freshform



9 cm. doublememory
densità 40+50
H.materasso
24 cm. circa



3 strati differenziati
Memory Fresh
Lavabile in
lavatrice



Cover Cooltouch®
doppia cerniera
estate-inverno
Dispositivo Medico
classe 1

1

in Inverno si usa la cover calda



2

quando arriva l'estate
si sfodera la parte
superiore




3

e si dorme a contatto
con il tessuto freddo
Cooltouch®



Scheda tecnica



- 1) Innovativa cover Cooltouch® doppia cerniera composta da due tessuti, sfoderabile lavabile in lavatrice zip 4 lati
- 2) Cover interna sfoderabile elasticizzata
- 3) Fresco **Memory Fresh Watergel® 3,7 cm.** Densità 40 portanza 1.8 Kpa
- 4) **Memory Foam White 5 cm.** Densità 50 portanza 2 kpa
- 5) Base sostegno 14 cm. **Bioflex®** Densità 28 kg/mc. portanza 3.6 kpa

doublememory Watercel

idoneo per
reti con motore



Lato A: Cover composta da due tessuti Jill e Cooltouch®. Mantenere la giusta temperatura è una componente importante del buon sonno. Una temperatura dell'ambiente alta rende difficile per il corpo ridurre il calore, ciò rende difficile addormentarsi. **Cooltouch®** riduce la temperatura del corpo e rende più facile addormentarsi.

La tecnologia del tessuto **Cooltouch®** è superiore alle fibre naturali e sintetiche, offre una sensazione di freddo che aiuta il corpo a rimanere fresco. Test cutanei della temperatura hanno dimostrato che **Cooltouch®** mantiene la **temperatura della pelle 1.3 ° più bassa.**

Lato B: Il materasso va utilizzato sul lato dove è posta la cerniera, il lato inferiore a contatto con la rete è realizzato in tessuto traspirante gommato **anti-scivolo** per una perfetta aderenza alla base, non serve utilizzare il copriprete. **Ideale per reti snodabili e motorizzate.**